


AS-Interface CompactLine modul

Compactmodul aktív, 2E/2AT PNP

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC2411

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Alkalmazás

telepítés terepre

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

26,5...31,6 DC

Áramfelvétel [mA]

< 142

Max. összes áramterhelés [A]

4

Integrált Watchdog

igen

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma

Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 2

Bemenetek

Digitális bemenetek száma

2

Digitális bemenetek bemeneti áramköre

PNP

Érzékelő tápellátás a kimeneteknél

AS-i



AS-Interface CompactLine modul

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Tápellátás	[V]	20...30
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége	[mA]	100
Bemeneti áram Magas	[mA]	> 5
Bemeneti áram Alacsony	[mA]	< 1,5
Magas kapcsolási szint	[V]	> 10
Rövidzárvédett digitális bemenetek		igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	AS-i
Digitális kimenetek száma	2
Áramkör	PNP
Feszültségtartomány DC	[V] 10...30; (PELV szerint; kerek kábelén keresztül)
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként	[mA] 2000
Rövidzárlat-biztos	igen
Galvanikusan leválasztott	igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C] -25...80
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i jellemzők

AS-i profil	S-3.0				
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	3			
AS-i ID kód	[hex]	0			
AS-i tanúsítvány	05801				
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	aljzat	I-1	I-2	O-3	O-4
	pin	2+4	2+4	4	4

Mechanikai adatok

Anyagok	PUR
---------	-----

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	működés	LED, sárga

Megjegyzések

Megjegyzések	Be- és kimeneteket nem szabad galvanikusan összekötni.
Csomagolási egység	1 db




AS-Interface CompactLine modul

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP


Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m; 5 x 1,5 mm²

Csatlakozás



; kódolás: A



1	Bemenetek
2+4	érezkelő tápellátás L+
3	adatbemenet belső átkötés
	érezkelő tápellátás L-