AC2416


AS-Interface CompactLine modul

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: AC2465

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület		
Alkalmazás		telepítés terepre
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 242
Max. összes áramterhelés	[A]	4
Integrált Watchdog		igen
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma		Digitális bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 4
Bemenetek		
Digitális bemenetek száma		4; (kétirányú)
Digitális bemenetek bemeneti áramköre		PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél		AS-i
Tápellátás	[V]	20...30
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége	[mA]	200
Bemeneti áram Magas	[mA]	> 5
Bemeneti áram Alacsony	[mA]	< 1,5

AC2416

AS-Interface CompactLine modul

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Magas kapcsolási szint	[V]	> 10				
Rövidzárvédett digitális bemenetek		igen				
Kimenetek						
Elektromos kivitel		AS-i				
Digitális kimenetek száma		4				
Áramkör		PNP				
Feszültségtartomány DC	[V]	10...30; (PELV szerint; kerek kábelen keresztül)				
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként	[mA]	2000				
Rövidzárlat-biztos		igen				
Galvanikusan leválasztott		igen				
Környezeti körülmények						
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80				
Védettség		IP 67				
Tesztek / engedélyek						
EMC		EN 50295				
AS-i jellemzők						
AS-i profil		S-7.0				
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	7				
AS-i ID kód	[hex]	0				
AS-i tanusítvány		05901				
Adatbit kiosztása		adat bit	D0	D1	D2	D3
		kétirányú	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4
Mechanikai adatok						
Anyagok		PUR				
Kijelzők / kezelési egységek						
Kijelző		üzem / működés	LED, zöld			
		működés	LED, sárga			
Megjegyzések						
Megjegyzések		Be- és kimeneteket nem szabad galvanikusan összekötni.				
Csomagolási egység		1 db				

AC2416


AS-Interface CompactLine modul

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Elektromos csatlakozás


Kábel: 2 m

Csatlakozás



	Érzínek :
BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete
GN/YE =	zöld / sárga
WH =	fehér

; kódolás: A



	Bemenetek
1	érzékelő tápellátás L+
2+4	adatbemenet belső átkötés
3	érzékelő tápellátás L-