


AC1402



AS-Interface PROFINET átjáró

AS-i Gateway 2Master PN



Felhasználási terület	
Alkalmazás	PROFINET gateway
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC)
Áramfelvétel [mA]	< 500; (AUX / AS-i 1)
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	500; (külső áramellátással: 10 mA; AS-i 2: 10 mA)
AS-i Masterek száma	2
Elektromos leválasztás	igen
Kimenetek	
Feszültségtartomány DC [V]	PELV szerint
Interfész	
Kommunikációs interfész	Ethernet
Ethernet - Modbus TCP	
Átviteli sebesség	10 MBaud; 100 MBaud
Csatlakozó típusa	RJ45
Protokoll	Modbus TCP
Használati típus	programozás
Ethernet - PROFINET	
Átviteli sebesség	100 MBaud
Csatlakozó típusa	RJ45



AS-Interface PROFINET átjáró

AS-i Gateway 2Master PN

Protokoll		PROFINET	
Használati típus		adatátvitel	
Megjegyzés az interfészekhez		Device Class B	
Ethernet - TCP/IP			
Átviteli sebesség		10 MBaud; 100 MBaud	
Csatlakozó típusa		RJ45	
Protokoll		TCP/IP	
Használati típus		programozás	
Ethernet - UDP/IP			
Átviteli sebesség		10 MBaud; 100 MBaud	
Csatlakozó típusa		RJ45	
Protokoll		UDP/IP	
Használati típus		programozás	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...60	
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-20...70	
Védettség		IP 20	
Tesztek / engedélyek			
MTTF	[év]	40	
AS-i jellemzők			
AS-i verzió		3.0	
AS-i master profil		M4	
AS-i tanúsítvány		97301	
Mechanikai adatok			
Súly	[g]	719	
Ház		ház DIN sines szereléshez	
Anyagok		alumínium porbevonatú; acéllemez galvanizált; PC	
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző	működés	1 x LED, piros/zöld	
		teljes grafikus LCD kijelző	
Tartozékok			
Szállított tételek		sorkapocs	
Tartozékok (választható)		licenc: "CODESYS V3", E71400	
Megjegyzések			
Csomagolási egység		1 db	



Elektromos csatlakozás

Csatlakozás

	AS-i 2+
	AS-i 2-
	AS-i 1+
	AS-i 1-
	FE
	n.c.
	24 V
	0 V