


AS-Interface Ethernet/IP átjáró PLC-vel

SmartPLC DataLine 1ASi EIP



EtherNet/IP



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC)
Áramfelvétel	[mA]	< 500; (AUX / AS-i 1)
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA]	500; (külső áramellátással: 10 mA)
AS-i Masterek száma		1
Elektromos leválasztás		igen

Kimenetek

Feszültségtartomány DC	[V]	PELV szerint
------------------------	-----	--------------

Interfész

Kommunikációs interfész	Ethernet; OPC-UA
-------------------------	------------------

Ethernet - EtherCAT

Protokoll	EtherCAT
Használati típus	programozás

Ethernet - EtherNet/IP

Protokoll	EtherNet/IP
Használati típus	adatátvitel; programozás

Ethernet - Modbus TCP

Átviteli sebesség	10 MBaud; 100 MBaud
Csatlakozó típusa	RJ45
Protokoll	Modbus TCP



AS-Interface Ethernet/IP átjáró PLC-vel

SmartPLC DataLine 1ASi EIP

Használati típus	programozás	
Ethernet - TCP/IP		
Átviteli sebesség	10 MBaud; 100 MBaud	
Csatlakozó típusa	RJ45	
Protokoll	TCP/IP	
Használati típus	programozás	
Ethernet - UDP/IP		
Átviteli sebesség	10 MBaud; 100 MBaud	
Csatlakozó típusa	RJ45	
Protokoll	UDP/IP	
Használati típus	programozás	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-20...70
Védettség	IP 20	
Tesztek / engedélyek		
MTTF	[év]	43
AS-i jellemzők		
AS-i verzió	3.0	
AS-i master profil	M4	
AS-i tanúsítvány	97303	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	718,5
Ház	ház DIN sines szereléshez	
Anyagok	alumínium porbevonatú; acéllemez galvanizált; PC	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	1 x LED, piros/zöld
		teljes grafikus LCD kijelző
Tartozékok		
Szállított tételek	sorkapocs	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	



AS-Interface Ethernet/IP átjáró PLC-vel

SmartPLC DataLine 1ASi EIP

Elektromos csatlakozás

sorkapcsok: ...2,5 mm²

Csatlakozás

	n.c.
	n.c.
	AS-i 1+
	AS-i 1-
	FE
	n.c.
	24 V
	0 V