


AS-Interface DeviceNet átjáró PLC-vel

Contr 2MSTR 1RS232C 1DN

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC1324

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 Programozó interfész RS232C
2 DeviceNet interfész



Felhasználási terület

Alkalmazás

alkalmazás minivezérlőként és gatewayként

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	22...30 DC; (24 DC ; PELV szerint)
Szigetelési szilárdság	[V]	500
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA]	80
Max. teljesítményfelvétel	[VA]	10
Elektromos leválasztás		igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	AS-i
--------------------	------

Interfész

Kommunikációs interfész	RS232
-------------------------	-------

RS232

R232-es interfészek száma	1
Átviteli sebesség	4800...62400 Baud
Csatlakozó típusa	SUB-D
Használati típus	programozás



AS-Interface DeviceNet átjáró PLC-vel

Contr 2MSTR 1RS232C 1DN

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-20...70
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	95
Védettség		IP 20
AS-i jellemzők		
AS-i master profil		M1
AS-i tanúsítvány		22504
Mechanikai adatok		
Ház		ház DIN sines szereléshez
Anyagok		alumínium
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működési kontroll	2 x LED, piros
		2 x LED, zöld
		2 x LED, sárga
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
csavaros sorkapcsok: 7 x		
Csatlakozás		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE