


Kifutó termék



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	20...29 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 115
Elektromos leválasztás		nem

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 4
------------------------------	---------------------------

Kimenetek

Analóg kimenetek száma	4
------------------------	---



I/O modul terepi alkalmazásokhoz

FieldModuleDP 4AO (C) M12

Analóg áram kimenet	[mA]	4...20
Max. terhelés	[Ω]	500
Rövidzárlat-biztos		igen
Működtető tápkimenetek		terhelőfeszültségről

Pontosság / eltérés

Mérési hiba	[a végérték %-a]	< ± 0,3
-------------	------------------	---------

Interfész

PROFIBUS

Átviteli sebesség	9,6...12000 kBit/s
-------------------	--------------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...55
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Rezgésállóság	IEC 68	2-6 részek / IEC 68, 2-27 részek

Mechanikai adatok


Súly	[g]	300,5
Anyagok	ház: PA 6; kiöntő anyag: PU; érintkezőpínek: sárgaréz aranyozott	

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - Folyamatcsatlakozás


Csatlakozó: M12; kódolás: A



I/O modul terepi alkalmazásokhoz

FieldModuleDP 4AO (C) M12


Csatlakozás



	aljzat M12 Kimenetek
1	Kimenet +
2	24 V DC UL
3	Kimenet GND
4	GND
5	árnyékolás

Elektromos csatlakozás - PROFIBUS

Csatlakozó: M12; kódolás: B



	dugó M12 PROFIBUS In
1	nem használt
2	vezeték A
3	GND
4	vezeték B
5	árnyékolás
	aljzat M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	vezeték A
3	GND
4	vezeték B
5	árnyékolás



I/O modul terepi alkalmazásokhoz

FieldModuleDP 4AO (C) M12

Elektromos csatlakozás - tápellátás

Csatlakozó: M8; kódolás: A



	dugó M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	aljzat M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND