


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

**Felhasználási terület**

Alkalmazás	decentralizált vezérlés; EtherNet/IP gateway; webserverver
------------	--

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	24 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel [mA]	< 700
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	10
Max. teljesítményfelvétel [VA]	10
AS-i Masterek száma	2

Interfész

Kommunikációs interfész	RS232; Ethernet
-------------------------	-----------------

Ethernet

Átviteli sebesség	10; 100
Protokoll	Modbus TCP; TCP/IP
Használati típus	adatátvitel

RS232

R232-es interfészek száma	1
---------------------------	---



AS-Interface Modbus/TCP átjáró PLC-vel

ControllerE 2Mstr EN RS232

Átviteli sebesség	9600...115200 Baud
Csatlakozó típusa	RJ11
Használati típus	programozás
Megjegyzés az interfészekhez	galvanikusan leválasztott

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-20...70
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	95
Védettség		IP 20

AS-i jellemzők

AS-i verzió	2.1
AS-i master profil	M3
AS-i tanúsítvány	61110

Mechanikai adatok

Ház	ház DIN sines szereléshez
Anyagok	alumínium; acéllemez galvanizált

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	működés	4 x LED, piros
		5 x LED, zöld
		3 x LED, sárga
		teljes grafikus LCD kijelző

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozás

