


## AS-Interface Ethernet/IP átjáró PLC-vel

Control.E 2Mstr ET IP RS232

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



## Felhasználási terület

Alkalmazás

Alkalmazás helyi vezérlőként és Ethernet-IP-Gateway / webserverként

## Elektromos adatok

|                                      |                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Üzemi feszültség [V]                 | 24 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
| Áramfelvétel [mA]                    | < 400                                            |
| Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA] | 10                                               |
| Max. teljesítményfelvétel [VA]       | 10                                               |
| AS-i Masterek száma                  | 2                                                |

## Interfész

Kommunikációs interfész

RS232; Ethernet

## Ethernet

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Átviteli sebesség            | 10; 100                                                        |
| Protokoll                    | EtherNet/IP; IP                                                |
| Használati típus             | adatátvitel                                                    |
| Megjegyzés az interfészekhez | CIP protokoll EtherNet/IP szerver 2-es csoport és 3-as csoport |



## AS-Interface Ethernet/IP átjáró PLC-vel

Control.E 2Mstr ET IP RS232

## RS232

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| R232-es interfészek száma    | 1                         |
| Átviteli sebesség            | 9600...115200 Baud        |
| Csatlakozó típusa            | RJ11                      |
| Használati típus             | programozás               |
| Megjegyzés az interfészekhez | galvanikusan leválasztott |

## Környezeti körülmények

|                                       |      |          |
|---------------------------------------|------|----------|
| Környezeti hőmérséklet                | [°C] | 0...60   |
| Tárolási hőmérséklet                  | [°C] | -20...70 |
| Max. megengedett relatív páratartalom | [%]  | 95       |
| Védettség                             |      | IP 20    |

## AS-i jellemzők

|                    |     |
|--------------------|-----|
| AS-i verzió        | 2.1 |
| AS-i master profil | M1e |

## Mechanikai adatok

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| Ház     | ház DIN sines szereléshez        |
| Anyagok | alumínium; acéllemez galvanizált |

## Kijelzők / kezelési egységek

|         |         |                             |
|---------|---------|-----------------------------|
| Kijelző | működés | 3 x LED, piros              |
|         |         | 4 x LED, zöld               |
|         |         | 2 x LED, sárga              |
|         |         | teljes grafikus LCD kijelző |

## Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|

## Elektromos csatlakozás

## Csatlakozás

