


AS-Interface CANopen átjáró PLC-vel

ControllerE 1Mstr CO RS232

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC1331

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Alkalmazás

decentralizált vezérlés; CANopen gateway

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	24 DC
Áramfelvétel [mA]	< 500
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	10
Max. teljesítményfelvétel [VA]	10
AS-i Masterek száma	1

Interfész

Kommunikációs interfész

RS232; CAN

CAN

CAN interfészek száma

1



AS-Interface CANopen átjáró PLC-vel

ControllerE 1Mstr CO RS232

Protokoll	CANopen
Használati típus	adatátvitel
RS232	
R232-es interfészek száma	1
Átviteli sebesség	9600...115200 Baud
Csatlakozó típusa	RJ11
Használati típus	programozás
Megjegyzés az interfészekhez	galvanikusan leválasztott

Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	0...60
Tárolási hőmérséklet [°C]	-20...70
Max. megengedett relatív páratartalom [%]	95
Védettség	IP 20

AS-i jellemzők	
AS-i verzió	2.1
AS-i master profil	M3

Mechanikai adatok	
Ház	ház DIN sines szereléshez
Anyagok	alumínium; acéllemez galvanizált

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	működés	3 x LED, piros
		2 x LED, zöld
		2 x LED, sárga
		teljes grafikus LCD kijelző

Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás	
Csatlakozás	

