


AC2951



Passzív teljesítményosztó

ProcessLine 8SB IP69K



Verziótól függően egyes LED-ek inaktívak



Felhasználási terület

Kivitel	AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler
Alkalmazás	higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban

Elektromos adatok

Védelmi osztály	III
Túláram észlelés	igen; (4400 mA ± 200 mA)
AS-i működés	
Üzemi feszültség [V]	18...31,6 DC; (AS-i)
Áramfelvétel [mA]	4000; (AS-i)



Passzív teljesítményosztó

ProcessLine 8SB IP69K

További feszültség ellátás	[V]	15...30 DC; (AUX)
Max. áramfogyasztás kiegészítő tápegységről	[mA]	4000; (AUX)
IO-Link működés		
Üzemi feszültség	[V]	20...30 DC; (US)
Áramfelvétel	[mA]	4000; (US)
További feszültség ellátás	[V]	20...30 DC; (UA)
Max. áramfogyasztás kiegészítő tápegységről	[mA]	4000; (UA)
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...85
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90; (nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	4000
Védettség		IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (működés rozsdamentes acél védősapkával: IP 69K)
Védelmi besorolás (NEMA 250)		6P
Szennyezési fok		2
Kémiai közegek	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 62026-2	
	IEC 61000-6-2	
	DIN EN 60068-2-27	
Ütésállóság	DIN EN 60068-2-27	
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF	[év]	379
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	391,2
Méretek	[mm]	208 x 59,3 x 38,4
Anyagok		ház: PA szürke; dugók és dugalak: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	LED, zöld AS-i / AUX / US / UA
	hiba	LED, piros
Elektromos csatlakozás		
Modulcsatlakozás		M12
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Passzív teljesítményosztó

ProcessLine 8SB IP69K

Elektromos csatlakozás - Power IN

Csatlakozó: M12; kódolás: A; Meghúzási nyomaték: 0,6...0,8 Nm



AS-i működés


1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +

IO-Link működés

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)

Elektromos csatlakozás - Power OUT

Csatlakozó: M12; kódolás: A; Meghúzási nyomaték: 0,6...0,8 Nm



AS-i működés 1...8

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +
5	n.c.

IO-Link működés 1...8

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)
5	n.c.