


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 kijelző

**Felhasználási terület**

Alkalmazás	decentralizált vezérlés; PROFIBUS DP gateway
------------	--

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	24 DC
Szigetelési szilárdság	[V]	500
Áramfelvétel	[mA]	< 500
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA]	10
Max. teljesítményfelvétel	[VA]	10
AS-i Masterek száma		1
Elektromos leválasztás		igen

Interfész

Kommunikációs interfész	RS232; PROFIBUS
-------------------------	-----------------

PROFIBUS

Átviteli szabvány	EN 50170
-------------------	----------



AS-Interface PROFIBUS DP átjáró PLC-vel

ControllerE 1Mstr DP RS232

Átviteli sebesség		12 MBaud	
Protokoll		Profibus DP	
Használati típus		adatátvitel	
Megjegyzés az interfészekhez		diagnosztikai funkció	
RS232			
R232-es interfészek száma		1	
Átviteli sebesség		9600...115200 Baud	
Csatlakozó típusa		RJ11	
Használati típus		programozás	
Megjegyzés az interfészekhez		galvanikusan leválasztott	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...60	
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-20...70	
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	95	
Védettség		IP 20	
AS-i jellemzők			
AS-i verzió		2.1	
AS-i master profil		M3	
Mechanikai adatok			
Ház		ház DIN sines szereléshez	
Méretek	[mm]	86 x 131 x 107	
Anyagok		alumínium; acéllemez galvanizált	
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző	működés	2 x LED, piros	
		2 x LED, zöld	
		2 x LED, sárga	
		teljes grafikus LCD kijelző	
Megjegyzések			
Csomagolási egység		1 db	



AS-Interface PROFIBUS DP átjáró PLC-vel

ControllerE 1Mstr DP RS232

Elektromos csatlakozás

Csatlakozás

