




AS-Interface CompactLine modul

CompactModule 4 SB



Felhasználási terület

Alkalmazás

telepítés terepre

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ról	[mA]	2000
Max. összes áramterhelés	[A]	4
További feszültség ellátás	[V]	20...30 DC; (AUX)
Max. áramfogyasztás kiegészítő tápegységről	[mA]	2000; (AUX)

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...80
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90; (nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	2000



AS-Interface CompactLine modul

CompactModule 4 SB

Védettség	IP 67; (laposkábel használata esetére E7400x / E7401x)
-----------	--

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
UL minősítés	tápellátás	Class 2

Mechanikai adatok

Súly	[g]	272,5
Szerelés módja	AS-i lapos kábel közvetlenül csatlakoztatható	
Méret	[mm]	118,2 x 60 x 27
Anyagok	PA 6.6; aljzat: sárgaréz nikkelezett; menetes betétek az alsó részen: sárgaréz nikkelezett; o-gyűrű: FKM; vámpír csatlakozó: CuSn6 nikkelezett és ónozott	

Elektromos csatlakozás

Modulcsatlakozás	Laposkábelek
------------------	--------------

Tartozékok


Tartozékok (választható)	nemesacél-hüvely, beszereléshez magas mechanikus igénybevétel esetére, E70402
--------------------------	---

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: M12; kódolás: A



1	AS-i +
2	külső feszültség -
3	AS-i -
4	külső feszültség +
5	bitzonsági vezető (FE)