


AC2454



AS-Interface CompactLine modul

CompactM12 4 DI-Y 4 DO V4A



Felhasználási terület

Kivitel	Kizárólag M4-es profilú AS-i Masterekkel történő használatra
Alkalmazás	telepítés terepre

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA]	250
Max. összes áramterhelés	[A]	4
További feszültség ellátás	[V]	10...30 DC; (AUX)
Max. áramfogyasztás kiegészítő tápegységről	[mA]	4000; (AUX)
Integrált Watchdog		igen

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 4
------------------------------	--



AS-Interface CompactLine modul

CompactM12 4 DI-Y 4 DO V4A

Bemenetek		
Digitális bemenetek száma	4; (kétirányú)	
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP; (2-es típus az IEC 61131-2 szerint)	
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i	
Tápellátás	[V]	20...30; (DC)
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége	[mA]	200
Bemeneti áram korlátozás	[mA]	15
Bemeneti áram Magas	[mA]	6...10
Bemeneti áram Alacsony	[mA]	0...2
Magas kapcsolási szint	[V]	> 11
Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen	
Kimenetek		
Digitális kimenetek száma	4	
Áramkör	PNP	
Feszültségtartomány DC	[V]	10...30; (AUX)
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként	[mA]	2000; (alkalmazási kategória DC-13 (elektromágnesek vezérlése): 20 W (IEC 60947-5-1))
Max. összes kimenet áramterhelhetőség	[A]	4
Rövidzárlat-biztos	igen	
Galvanikusan leválasztott	igen	
Működtető tápkimenetek	AUX	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...80
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90; (nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	2000
Védettség	IP 67; (laposkábel használata esetére E7400x / E7401x)	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF	[év]	190
UL minősítés	tápellátás	Class 2
AS-i jellemzők		
AS-i verzió	3.0	
AS-i címzés	IR-címzés lehetséges	
Bővített címző üzemmód	igen	
AS-i master profil	M4	
AS-i profil	S-7.A.7	
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	7



AS-Interface CompactLine modul

CompactM12 4 DI-Y 4 DO V4A

AS-i ID kód	[hex]	A.7			
AS-i tanusítvány		126801			
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	Bemenet	1	2	3	4
	aljzat	I-1/2	I-1/2 / I-2	I-3/4	I-3/4 / I-4
	pin	4	2 4	4	2 4
	Kimenet	1	2	3	4
	aljzat	O-1	O-2	O-3	O-4
	pin	4	4	4	4

Mechanikai adatok

Súly	[g]	370,5
Szerelés módja	AS-i lapos kábel közvetlenül csatlakoztatható	
Anyagok	PA 6.6; aljzat: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); menetes betétek az alsó részen: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); o-gyűrű: EPDM; vámpír csatlakozó: CuSn6 nikkelezett és órozott; csavarok rozsdamentes acél (1.4578 / 316Cu)	

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	LED, sárga I1...I4, O1...O4
	üzem / működés	LED, zöld AS-i, AUX
	hibák	LED, piros

Elektromos csatlakozás

Modulcsatlakozás	Laposkábelek
------------------	--------------

Tartozékok


Szállított tételek	rozsdamentes acélhüvely beszereléshez, magas mechanikus igénybevétel esetére, E70402
--------------------	--

Megjegyzések

Megjegyzések	Ne csatlakoztassa az alábbi pontokat külső potenciálra:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	A csatlakozók galvanikusan csatlakoztatva vannak az AS-i kábelre.	
Csomagolási egység	1 db	

Elektromos csatlakozás - Bemenetek


Csatlakozó: 4 x M12; kódolás: A



AS-Interface CompactLine modul

CompactM12 4 DI-Y 4 DO V4A


Csatlakozás



	Bemenetek
1	érezkelő tápellátás +
2	adatbemenet
3	érezkelő tápellátás -
4	adatbemenet
5	funkcionális föld (FE)

Elektromos csatlakozás - Kimenetek

Csatlakozó: 4 x M12; kódolás: A



	Kimenetek
3	külső feszültség AUX -
4	kapcsoló kimenet
5	funkcionális föld (FE)
1, 2	nem használt