


AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine 3DO T M12

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC5203

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 feliratmező
2 infravörös adapter pozícionáló stift



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	50
Max. összes áramterhelés [A]	2
Integrált Watchdog	igen

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 3
------------------------------	------------------------------

Kimenetek

Elektromos kivitel	AS-i
Digitális kimenetek száma	3
Áramkör	PNP
Feszültségtartomány DC [V]	15...30; (PELV szerint)
Maximális áramterhelhetőség [mA] kimenetenként	1000; (alkalmazási kategória DC-13 (elektromágnesek vezérlése): 20 W (IEC 60947-5-1))
Rövidzárlat-biztos	igen
Galvanikusan leválasztott	igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...70
-----------------------------	----------



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine 3DO T M12

Védettség	IP 67
-----------	-------

Tesztek / engedélyek	
----------------------	--

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i jellemzők	
----------------	--

AS-i verzió	2.1
Bővített címző üzemmód	igen
AS-i profil	S-8.A.E
AS-i I/O konfiguráció [hex]	8
AS-i ID kód [hex]	A.E

Mechanikai adatok	
-------------------	--

Súly [g]	108,6
Szerelés módja	AS-i interfész az FK-E alsó részekhez
Anyagok	PBT

Kijelzők / kezelési egységek		
------------------------------	--	--

Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	hibák	LED, piros
	működés	LED, sárga

Tartozékok	
------------	--

Tartozékok (választható)	Modulalsórész
--------------------------	---------------


Megjegyzések	
--------------	--

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás	
------------------------	--

csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK-E:

Csatlakozó: M12; kódolás: A



	Kimenetek
1	nem használt
2	nem használt
3	külső feszültség AUX -
4	kapcsoló kimenet +
5	nem használt