

AC316A




AS-Interface kettős induktív érzékelő pneumatikus működtetőkhöz

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC336A

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 érzékelő 1
2 érzékelő 2



Termékjellemzők

Kapcsolási távolság	[mm]	4
Méret	[mm]	55 x 60 x 35

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 160
Védelmi osztály		III

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság	[mm]	4
---------------------	------	---



AS-Interface kettős induktív érzékelő pneumatikus működtetőkhöz

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-10...60
Védettség		IP 5x; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva: IP 67)
Tesztek / engedélyek		
ATEX eszközjelölés		II 3D Ex tD A22 IP5X T90°C X Ta: -10...60°C
Megjegyzés az ATEX jelöléshez		csak a szerelőlappal együtt
EMC	EN 50295	
AS-i jellemzők		
AS-i verzió		2.1
Bővített címző üzemmód		igen
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	7
AS-i ID kód	[hex]	A.E
AS-i tanúsítvány		75002
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	200,2
Beépítés módja		nem süllyesztve beépíthető
Méreték	[mm]	55 x 60 x 35
Anyagok		PBT; PC
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek		szerelőlap: 1
		hatlapfejű csavarok: 2 x M5 x 35
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - aljzat		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: rozsdamentes acél		
Csatlakozás		
Ausgänge		
3	külső feszültség -	
4	kapcsoló kimenet +	
1, 2, 5	nicht belegt	

AC316A



AS-Interface kettős inuktív érzékelő pneumatikus működtetőkhöz

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: rozsdamentes acél



Csatlakozás

Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -