




AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67



- 1 feliratmező
2 infravörös adapter pozícionáló stift



Termékjellemzők	
Bemenetek és kimenetek száma	Pt100-as bemenetek száma: 4
Mérési tartomány [°C]	-200...850
Felhasználási terület	
Alkalmazás	telepítés terepre
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	80
Polaritáscsere védelem	igen
Max. összes áramerhelés [A]	0,08
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Pt100-as bemenetek száma: 4
Bemenetek	
Pt100-as bemenetek száma	4
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i
Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen
Analóg bemenetek száma	2- és 4-vezetékes érzékelők csatlakoztatása
Analóg bemenet felbontása	16 / 0,1 °C



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67

Mérési / beállítási tartomány		
Mérési tartomány	[°C]	-200...850
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...70
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[év]	140
AS-i jellemzők		
AS-i címzés		címzőhüvely; IR-címzés lehetséges
AS-i master profil		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.E
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	7
AS-i ID kód	[hex]	3.E
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	205,55
Szerelés módja		AS-i interfész az FK alsó részekhez
Anyagok		PBT
Meghúzási nyomaték	[Nm]	0,6...0,8
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	LED, sárga Csatornák AI1...AI4
	üzem / működés	LED, zöld Feszültség AS-i - AS-i
	hibák	LED, piros
Elektromos csatlakozás		
Modulcsatlakozás		Laposkábelek
Tartozékok		
Tartozékok (választható)		Modulalsórész
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: M12; kódolás: A



1	S+
2	analóg bemenet
3	S-
4	analóg kimenet 0V
5	funkcionális föld