


AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine90 4AI M12 IP67

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC2516

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 feliratmező
2 infravörös adapter pozícionáló stift



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 100
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA]	100; (külső tápellátás: 80 mA)
Polaritáscsere védelem		igen

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Analog bemenetek száma: 4
------------------------------	---------------------------


Bemenetek

Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i / külső
Tápellátás [V]	24
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA]	500; (külső tápellátás)
Rövidzárvédett digitális bemenetek	nem
Analóg bemenetek száma	4; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)
Analóg bemenet felbontása	16 (1 bit = 1 µA)



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine90 4AI M12 IP67

Kimenetek		
Elektromos kivitel	AS-i	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...70
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-20...85
Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 50295	
AS-i jellemzők		
AS-i címzés	címzőhüvely; IR-címzés lehetséges	
AS-i profil	S-7.3.E	
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	7
AS-i ID kód	[hex]	3.E
Mechanikai adatok		
Szerelés módja	AS-i interfész az FK vagy FK-E alsó részekhez	
Anyagok	PBT	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	LED, zöld Feszültség AS-i / 24 V AUX
	hibák	LED, piros
	működés	LED, sárga Csatornák AI1...AI4
Tartozékok		
Tartozékok (választható)	Modulalsórész	
Megjegyzések		
Megjegyzések	Szenzorok AS-i-ből történő táplálása esetén a terhelés nem haladhatja meg a 100 mA-t.	
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Csatlakozó: M12; kódolás: A		
		
1	érezkelő tápellátás +24V	
2	AI + analóg bemenet	
3	érezkelő tápellátás 0V	
4	n.c.	
5	funkcionális föld	