


AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC5218 vagy AC2518

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 feliratmező
2 infravörös adapter pozícionáló stift



Felhasználási terület

Alkalmazás

telepítés terepre

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel	[mA]	130...180; (külső ellátás)
Maximális áramfelvétel AS-i-ról	[mA]	180; (külső tápellátás: 50 mA)
Polaritáscsere védelem		igen
További feszültség ellátás	[V]	24 DC
További feszültség ellátás		választható

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma

Analóg kimenetek száma: 4

Kimenetek

Feszültségtartomány DC	[V]	24; (PELV szerint)
Analóg kimenetek száma		4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren)
Analóg áram kimenet	[mA]	0...20
Max. terhelés	[Ω]	600
Rövidzárlat-biztos		igen
Analóg kimenet felbontása		16 (1 bit = 1 μA)
Működtető tápkimenetek		AS-i / AUX

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...70
------------------------	------	--------



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Tárolási hőmérséklet	[°C]	-20...85
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001

AS-i jellemzők

AS-i címzés	címzőhüvely; IR-címzés lehetséges
AS-i profil	S-7.3.6
AS-i I/O konfiguráció	[hex] 7
AS-i ID kód	[hex] 3.6

Mechanikai adatok

Súly	[g]	226
Szerelés módja	AS-i interfész az FK vagy FK-E alsó részekhez	
Anyagok	PBT; Tömítés: FKM; csavarok: rozsdamentes acél	

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	LED, zöld Feszültség AS-i / 24 V AUX
	hibák	LED, piros
	működés	LED, sárga Csatornák AO1...AO4

Tartozékok


Tartozékok (választható)	Modulalsórész
--------------------------	---------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: M12; kódolás: A



1	AO+ analóg kimenet
2	n.c.
3	AO- analóg kimenet 0V
4	n.c.
5	funkcionális föld