


AC2618



AS-Interface univerzális modul

UniversalModule 2AO(C) IP65



1 feliratmező



Felhasználási terület

Alkalmazás

telepítés terepre

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	140
Polaritáscsere védelem	igen
További feszültség ellátás [V]	24...30 DC; (AUX)
További feszültség ellátás	választható
Max. áramfogyasztás kiegészítő tápegységről [mA]	550; (AUX)

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma

Analóg kimenetek száma: 2

Bemenetek

Pontosság analóg bemenet [%]	0,5
------------------------------	-----

Kimenetek

Analóg kimenetek száma	2; (2-vezetékes vagy 4-vezetékes működtető csatlakoztatása)
Analóg áram kimenet [mA]	0...20
Max. terhelés [Ω]	600
Túlterhelés-védelem	igen
Analóg kimenet felbontása	16 (1 bit = 1 μA)
Működtető tápkimenetek	AS-i / AUX



AS-Interface univerzális modul

UniversalModule 2AO(C) IP65

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...70
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...85
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90; (nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	2000
Védettség		IP 65
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 50295	
MTTF	[év]	145
AS-i jellemzők		
AS-i master profil		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.5
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	7
AS-i ID kód	[hex]	3.5
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	296,2
Szerelés módja		AS-i interfész az FK-E alsó részekhez
Anyagok		PBT
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	analóg jel	LED, sárga Csatornák AO1...AO2
	üzem / működés	LED, zöld AS-i, AUX
	hibák	LED, piros
Elektromos csatlakozás		
Modulcsatlakozás		Laposkábelek
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
cage clamp csatlakozók:		




AS-Interface univerzális modul

UniversalModule 2AO(C) IP65

csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / FK-E / PG:

Csatlakozás



1	O+ aktuátor tápellátás 2 +24V
2	C2 analóg kimenet mA
3	O- aktuátor tápellátás 2 0V
4	COM 2 analóg kimenet 2 0V
5	Shield
6	Shield
7	O+ aktuátor tápellátás 1 +24V
8	C1 analóg kimenet mA
9	O- aktuátor tápellátás 1 0V
10	COM 1 analóg kimenet 1 0V
11	FE funkcionális föld
12	FE funkcionális föld