


Kifutó termék



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	20...29 DC
Áramfelvétel [mA]	< 85
Elektromos leválasztás	nem

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 8
------------------------------	------------------------------

Bemenetek

Digitális bemenetek száma	8
---------------------------	---



I/O modul terepi alkalmazásokhoz

FieldModuleDP 4x2DI M12

Tápellátás	[V]	20...29
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége	[mA]	500
Magas kapcsolási szint	[V]	11...30
Alacsony kapcsolási szint	[V]	-3...5
Rövidzárvédett digitális bemenetek		igen

Interfész

PROFIBUS

Átviteli sebesség	9,6...12000 kBit/s
-------------------	--------------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...55
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Rezgésállóság	IEC 68	2-6 részek / IEC 68, 2-27 részek

Mechanikai adatok


Súly	[g]	296,5
Anyagok	ház: PA 6; kiöntő anyag: PU; érintkezőpínek: sárgaréz aranyozott	

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - Folyamatcsatlakozás

Csatlakozó: M12; kódolás: A



1	aljzat M12
2+4	érzékelő tápellátás + adatbemenet
3	érzékelő tápellátás -
5	nem használt




I/O modul terepi alkalmazásokhoz

FieldModuleDP 4x2DI M12

Elektromos csatlakozás - PROFIBUS


Csatlakozó: M12; kódolás: B



	dugó M12 PROFIBUS In
1	nem használt
2	vezeték A
3	GND
4	vezeték B
5	árnyékolás
	aljzat M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	vezeték A
3	GND
4	vezeték B
5	árnyékolás

Elektromos csatlakozás - tápellátás

Csatlakozó: M8; kódolás: A



	dugó M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	aljzat M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND