


Kifutó termék



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	20...29 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 140
Elektromos leválasztás		nem


Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Analóg bemenetek száma: 4
------------------------------	---------------------------



I/O modul terepi alkalmazásokhoz

FieldModuleDP 4AI (C) M12

Bemenetek		
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	terhelőfeszültségről	
Analóg bemenetek száma	4	
Analóg bemenet (áram)	[mA]	4...20
Pontosság / eltérés		
Mérési hiba	[a végérték %-a]	< ± 0,3
Interfész		
PROFIBUS		
Átviteli sebesség	9,6...12000 kBit/s	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...55
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Rezgésállóság	IEC 68	2-6 részek / IEC 68, 2-27 részek
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	327,5
Anyagok	ház: PA 6; kiöntő anyag: PU; érintkezőpinek: sárgaréz aranyozott	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás - Folyamatcsatlakozás		
Csatlakozó: M12; kódolás: A		
		
1	aljzat M12 Bemenetek	
2	érezékelő tápellátás UL	
3	Bemenet +	
4	GND	
5	Bemenet -	
	árnyékolás	




I/O modul terepi alkalmazásokhoz

FieldModuleDP 4AI (C) M12

Elektromos csatlakozás - PROFIBUS

Csatlakozó: M12; kódolás: B



	dugó M12 PROFIBUS In
1	nem használt
2	vezeték A
3	GND
4	vezeték B
5	árnyékolás
	aljzat M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	vezeték A
3	GND
4	vezeték B
5	árnyékolás

Elektromos csatlakozás - tápellátás

Csatlakozó: M8; kódolás: A



	dugó M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	aljzat M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND