
AC2638

I/O modul terepi alkalmazásokhoz

FieldModuleDP 4AI (V) M12

Kifutó termék



CE

Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	20...29 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 140
Elektromos leválasztás		nem
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma		Analóg bemenetek száma: 4

AC2638


I/O modul terepi alkalmazásokhoz

FieldModuleDP 4AI (V) M12

Bemenetek			
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél		terhelőfeszültségről	
Analóg bemenetek száma		4	
Analóg bemenet (feszültség)	[V]	10...0	
Pontosság / eltérés			
Mérési hiba	[a végérték %-a]	< ± 0,3	
Interfész			
PROFIBUS			
Átviteli sebesség		9,6...12000 kBit/s	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...55	
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...85	
Védettség		IP 67	
Tesztek / engedélyek			
EMC		EN 50081-2	
		EN 50082-2	
Rezgésállóság		IEC 68	2-6 részek / IEC 68, 2-27 részek
Mechanikai adatok			
Súly	[g]	300	
Anyagok		ház: PA 6; kiöntő anyag: PU; érintkezőpinek: sárgaréz aranyozott	
Megjegyzések			
Csomagolási egység		1 db	

Elektromos csatlakozás - Folyamatcsatlakozás

Csatlakozó: M12; kódolás: A




AC2638

I/O modul terepi alkalmazásokhoz

FieldModuleDP 4AI (V) M12


Csatlakozás



	aljzat M12 Bemenetek
1	érzékelő tápellátás UL
2	Bemenet +
3	GND
4	Bemenet -
5	árnyékolás

Elektromos csatlakozás - PROFIBUS

Csatlakozó: M12; kódolás: B



	dugó M12 PROFIBUS In
1	nem használt
2	vezeték A
3	GND
4	vezeték B
5	árnyékolás
	aljzat M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	vezeték A
3	GND
4	vezeték B
5	árnyékolás

AC2638

I/O modul terepi alkalmazásokhoz

FieldModuleDP 4AI (V) M12

Elektromos csatlakozás - tápellátás

Csatlakozó: M8; kódolás: A



	dugó M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	aljzat M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND