AC2703


AS-Interface vezérlőszekrény modul

CabinetModule 4DI 4DO T ST

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: AC2257

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület		
Alkalmazás		Vezérlőszekrénybe való beszerelés
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 250
Max. összes áramterhelés	[A]	0,6
Integrált Watchdog		igen
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma		Digitális bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 4
Bemenetek		
Digitális bemenetek száma		4
Digitális bemenetek bemeneti áramköre		PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél		PELV szerint
Tápellátás	[V]	20...30; (DC)
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége	[mA]	200
Bemeneti áram Magas	[mA]	> 5
Bemeneti áram Alacsony	[mA]	< 1,5
Magas kapcsolási szint	[V]	> 10
Rövidzárvédett digitális bemenetek		igen
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Digitális kimenetek száma		4
Áramkör		PNP
Feszültségtartomány DC	[V]	15...30; (PELV szerint)

AC2703

AS-Interface vezérlőszekrény modul

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Maximális áramterhelhetőség kimenetenként	[mA]	150
Rövidzárlat-biztos		igen
Galvanikusan leválasztott		igen
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 20
Tesztek / engedélyek		
EMC		EN 50295
AS-i jellemzők		
AS-i master profile		M2; M3; M4
AS-i profil		S-7.0
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	7
AS-i ID kód	[hex]	0
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	127
Szerelés módja		tartósín- és hátlapszerelés; a modulok sorba szerelhetőek
Anyagok		PA; PVC
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	LED, sárga
	üzem / működés	LED, zöld
	rövidzárlat	LED, piros
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok:

A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	érzékelő tápellátás +24V
I-	érzékelő tápellátás 0V
E+	külső aktuátorellátás +24V
E-	külső aktuátorellátás 0V
I1...I4	kapcsoló bemenet érzékelő 1...4
O1...O4	kapcsoló kimenet aktuátor 1...4