



A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC2709

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

No scale drawing available



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 250
Max. összes áramterhelés	[A]	0,2

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 4
------------------------------	--

Bemenetek

Digitális bemenetek száma	4; (kétirányú)
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i
Tápellátás [V]	15...29
Bemeneti áram Magas [mA]	> 3
Bemeneti áram Alacsony [mA]	< 1,5
Magas kapcsolási szint [V]	> 10
Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Digitális kimenetek száma	4
Áramkör	PNP



AS-Interface vezérlőszekrény modul

CabinetModule 4DI 4DO T PW

Maximális áramterhelhetőség [mA] kimenetenként	50
Rövidzárlat-biztos	igen
Galvanikusan leválasztott	igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...60
Védettség	IP 00

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i jellemzők

AS-i profil	S-7.0
AS-i I/O konfiguráció [hex]	7
AS-i ID kód [hex]	0

Mechanikai adatok

Szerelés módja	Klöckner-Möller házhoz RMQ16: I 8
----------------	-----------------------------------

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	rövidzárlat	LED, piros

Megjegyzések

Megjegyzések	Ne csatlakoztassa az alábbi pontokat külső potenciálra: I-, I+, I1, I2, I3, I4
	A csatlakozók galvanikusan csatlakoztatva vannak az AS-i kábelre.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozás

