




AS-Interface modul szelepfekhez

ValveheadModule 2DI/2DO T ST

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC2731

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel [mA]	250
Integrált Watchdog	igen

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 2
------------------------------	--

Bemenetek

Digitális bemenetek száma	2
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i
Tápellátás [V]	18...30
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA]	100
Bemeneti áram Magas [mA]	6...10
Bemeneti áram Alacsony [mA]	0...2
Magas kapcsolási szint [V]	> 10
Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen



AS-Interface modul szelepfekhez

ValveheadModule 2DI/2DO T ST

Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Digitális kimenetek száma		2
Maximális áramterhelhetőség [mA] kimenetenként		50
Rövidzárlat-biztos		igen
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 00
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 50295	
AS-i jellemzők		
AS-i profil		S-3.0
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	3
AS-i ID kód	[hex]	0
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	működés	LED, sárga
Megjegyzések		
Megjegyzések	Az AS-i szelepfaj modul tartalmaz egy AS-i slave-et valamint két digitális bemenetet és két digitális kimenetet.	
	A nyomtatott áramkör és az összes periféria tápellátása az AS-i interfészen keresztül történik.	
	A modul speciálisan szelepfajben történő alkalmazásra készült.	
	Két induktív érzékelő érzékeli a nyitott/zárt pozíciót és egy vagy két mágnesszelep végzi a pneumatikus vezérlést.	
	A nyomtatott vezetők a korrózió ellen védőlakkal vannak bevonva.	
	A beépített watchdog biztosítja a szelepek kikapcsolását busz kommunikációs hiba esetén .	
Csomagolási egység		1 db




AS-Interface modul szelepfekhez

ValveheadModule 2DI/2DO T ST

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok:

Csatlakozás



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	érzékelő tápellátás +24V
I-	érzékelő tápellátás 0V
I1/I2	kapcsoló bemenet érzékelő 1...2
O3/O4	kapcsoló kimenet aktuátor 1...2