




AS-Interface PCB modul

AS-i pcb 2-DI/1-DO



Felhasználási terület		
Alkalmazás	beépített ház	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 50
Integrált Watchdog	igen	
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 2	
Bemenetek		
Digitális bemenetek száma	2	
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP	
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i	
Tápellátás	[V]	18...30; (DC)
Bemeneti áram Magas	[mA]	> 5
Rövidzárvédett digitális bemenetek	nem	
Kimenetek		
Elektromos kivitel	PNP	
Feszültségtartomány DC	[V]	DC
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként	[mA]	10
Rövidzárlat-biztos	nem	
Működtető tápkimenetek	AS-i	



AS-Interface PCB modul

AS-i pcb 2-DI/1-DO

Környezeti körülmények					
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60			
Védettség		IP 20; (háztól függően)			
Tesztek / engedélyek					
EMC		EN 50295			
MTTF	[év]	842			
AS-i jellemzők					
AS-i verzió		2.11; 3.0			
Bővített címző üzemmód		igen			
AS-i master profil		M2; M3; M4			
AS-i profil		S-7.A.E			
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	7			
AS-i ID kód	[hex]	A.E			
AS-i tanúsítvány		75101			
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	leírás	I-1 / O-1	I-2	-	-
Mechanikai adatok					
Súly	[g]	58,5			
Kijelzők / kezelési egységek					
Kijelző	üzem / működés	LED, zöld			
	hibák	LED, piros			
	működés	LED, sárga			
Megjegyzések					
Csomagolási egység		1 db			
Elektromos csatlakozás					
Kábel: 0,2 m					
AS-i +	barna				
AS-i -	kék				
I1	fekete				
I2	fekete				
O1	piros				