


AC2900



AS-Interface ProcessLine modul

ProcessLine 8 SB IP69K



Felhasználási terület

Alkalmazás

higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A)
További feszültség ellátás	[V]	20...30 DC; (AUX)

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-5...70
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-5...70
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90; (nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	2000
Védettség		IP 68; IP 69K
Szennyezési fok		2

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 62026-2	
	EN 61000-6-2	

Mechanikai adatok

Súly	[g]	613,5
Méret	[mm]	Ø 137,3 / L = 80
Anyag		ház: rozsdamentes acél; o-gyűrű: EPDM; Zárósapka: PP
Tömítés anyaga		EPDM

Elektromos csatlakozás

Modulcsatlakozás	M12
------------------	-----

Tartozékok

Szállított tételek	zárósapka: 8 x M12, E70297
Tartozékok (választható)	Nyomatékkulcs: E70390



AS-Interface ProcessLine modul

ProcessLine 8 SB IP69K

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás - aljzat


Csatlakozó: 8 x M12; kódolás: A; Tömítés: EPDM; Meghúzási nyomaték: 1,2...1,4 Nm; Maximális kábelhossz: 20 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Tömítés: EPDM; Meghúzási nyomaték: 1,2...1,4 Nm; Maximális kábelhossz: 2 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE