


Moduloberteil aktiv, 1x2E/2AR

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!





AS-Interface modul

Moduloberteil aktiv, 1x2E/2AR

Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen
------------------------------------	------

Kimenetek

Elektromos kivitel	AS-i
Feszültségtartomány DC [V]	24; (PELV szerint; M12-dugaszoló csatlakozón keresztül)
Maximális áramterhelhetőség [mA] kimenetenként	1000; (DC-12)
Relé kimenetek száma	2
Rövidzárlat-biztos	nem
Galvanikusan leválasztott	igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...85
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 50295	
	EN 50178	

AS-i jellemzők

AS-i profil	S-3.0				
AS-i I/O konfiguráció [hex]	3				
AS-i ID kód [hex]	0				
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	aljzat	I-1	I-1	O-3	O-4
	pin	4	2	4	4

Mechanikai adatok

Szerelés módja	AS-i interfész az FK alsó részekhez
Anyagok	PBT

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	működés	LED, sárga

Megjegyzések

Megjegyzések	Be- és kimeneteket nem szabad galvanikusan összekötni.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG:

Csatlakozó: M12; kódolás: A

Csatlakozó: M12; kódolás: A



- 1 külső feszültség +
3 külső feszültség -