




IO-Link master IoT interfésszel

IO-Link Master CL IoT 8P IP20



Felhasználási terület		
Alkalmazás	I/O modulok vezérlőszekrénybe való használathoz	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	20...30 DC; (US ; SELV/PELV szerint)
Áramfelvétel	[mA]	300...3900; (US)
Védelmi osztály		III
Érzékelő áramellátás US		
Max. összes áramterhelés	[A]	3,6
Bemenetek / kimenetek		
Kimenetek és bemenetek teljes száma		16; (beállítható)
Bemenetek és kimenetek száma		Digitális bemenetek száma: 8; Digitális kimenetek száma: 8
Bemenetek		
Digitális bemenetek száma		8; (IO-Link Port Class A)
Magas kapcsolási szint	[V]	11...30
Alacsony kapcsolási szint	[V]	0...5
Rövidzárvédett digitális bemenetek		igen
Kimenetek		
Digitális kimenetek száma		8; (IO-Link Port Class A)



IO-Link master IoT interfésszel

IO-Link Master CL IoT 8P IP20

Maximális áramterhelhetőség [mA] kimenetenként	300
Rövidzárlat-biztos	igen

Interfész

Kommunikációs interfész	Ethernet; IO-Link
Ethernet - Internet of Things	
Átviteli szabvány	10Base-T; 100Base-TX
Átviteli sebesség	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll	MQTT JSON
Gyári beállítás	IP-cím: 169.254.x.x
	subnet maszk: 255.255.0.0
	Gateway IP-cím: 0.0.0.0
	MAC-cím: lásd az adattáblán
Megjegyzés az interfészekhez	Biztonsági protokoll: HTTPS

IO-Link Master

Átvitel típusa	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link verzió	1.1
A osztályú portok száma	8

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...65
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...85
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90
Védettség		IP 20

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
MTTF	[év]	91

Mechanikai adatok

Súly	[g]	327,5
Anyagok		ház: PA narancs

Tartozékok

Szállított tételek	cage clamp csatlakozók: 9
--------------------	---------------------------

Megjegyzések

Megjegyzések	További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

tápellátás X31	
1	GND (US)
2	GND (US)
3	+ 24 V DC (US)
4	+ 24 V DC (US)



IO-Link master IoT interfésszel

IO-Link Master CL IoT 8P IP20

IO-Link Port Class A X01...X08

1	érzékelő tápellátás (US) L+
2	digitális bemenet
3	érzékelő tápellátás (US) L-
4	C/Q IO-Link

Elektromos csatlakozás - Ethernet

Csatlakozó: RJ45

