




AS-Interface univerzális modul

EMS/Module/4DI/CCT



1 feliratmező



Felhasználási terület		
Alkalmazás	telepítés terepre	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA]	200
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 4	
Bemenetek		
Digitális bemenetek száma	4	
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP	
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i	
Tápellátás	[V]	20...30
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége	[mA]	160
Bemeneti áram Magas	[mA]	> 5
Bemeneti áram Alacsony	[mA]	< 3
Magas kapcsolási szint	[V]	> 10
Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60



AS-Interface univerzális modul

EMS/Module/4DI/CCT

Védettség	IP 65				
Tesztek / engedélyek					
EMC	EN 50295				
AS-i jellemzők					
AS-i master profil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-0.0.F				
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	0			
AS-i ID kód	[hex]	0.F			
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	kiosztás	I-1	I-2	I-3	I-4
Mechanikai adatok					
Súly	[g]	182			
Szerelés módja	AS-i interfész az FK vagy PG alsó részekhez				
Anyagok	PA 6-GF30; rozsdamentes acél (1.4305 / 303)				
Kijelzők / kezelési egységek					
Kijelző	üzem / működés		LED, zöld		
	hibák		LED, piros		
	működés		LED, sárga		
Elektromos csatlakozás					
Modulcsatlakozás	Laposkábelek				
Megjegyzések					
Csomagolási egység	1 db				
Elektromos csatlakozás					
cage clamp csatlakozók:					
csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG:					