




IO-Link master EtherNet/IP interfésszel

IO-Link Master PL EIP 4P IP67



Felhasználási terület	
Alkalmazás	I/O modulok, terepalkalmazásra
Daisy-chain funkció	tápellátás; terepibusz interfész
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	20...30 DC; (US ; SELV/PELV szerint)
Áramfelvétel [mA]	300...3900; (US)
Védelmi osztály	III
Érzékelő áramellátás US	
Max. összes áramerhelés [A]	3,6
Bemenetek / kimenetek	
Kimenetek és bemenetek teljes száma	8; (beállítható)
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 8; Digitális kimenetek száma: 4
Bemenetek	
Digitális bemenetek száma	8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
Magas kapcsolási szint [V]	11...30
Alacsony kapcsolási szint [V]	0...5



IO-Link master EtherNet/IP interfésszel

IO-Link Master PL EIP 4P IP67

Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen	
Kimenetek		
Digitális kimenetek száma	4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)	
Maximális áramerterhelhetőség [mA] kimenetenként	300	
Rövidzárlat-biztos	igen	
Interfész		
Kommunikációs interfész	Ethernet; IO-Link	
Ethernet - EtherNet/IP		
Átviteli szabvány	10Base-T; 100Base-TX	
Átviteli sebesség	10 MBit/s; 100 MBit/s	
Protokoll	EtherNet/IP	
Gyári beállítás	IP-cím: 192.168.1.250	
	subnet maszk: 255.255.255.0	
	Gateway IP-cím: 0.0.0.0	
	MAC-cím: lásd az adattáblán	
Megjegyzés az interfészekhez	DHCP, BOOTP, static	
	DLR (Device Level Ring)	
	Támogatott hálózati topológiák: vonal	
	gyűrű	
IO-Link Master		
Átvitel típusa	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link verzió	1.1	
A osztályú portok száma	4	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...60	
Tárolási hőmérséklet [°C]	-25...85	
Max. megengedett relatív páratartalom [%]	90	
Védettség	IP 65; IP 66; IP 67	
Védelmi besorolás (NEMA 250)	6P	
Szennyezési fok	2	
Kémiai közegek	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Ütésállóság	DIN EN 60068-2-27	
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF [év]	101	
Mechanikai adatok		
Súly [g]	324,53	
Anyagok	ház: PA narancs; aljzat: sárgaréz nikkelezett	



IO-Link master EtherNet/IP interfésszel

IO-Link Master PL EIP 4P IP67

Tömítés anyaga

FKM

Megjegyzések

Megjegyzések

További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás - Ethernet

Csatlakozó: M12; kódolás: D; Tömítés: FKM




IN / OUT X21, X22

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	nem használt

Elektromos csatlakozás - Folyamatcsatlakozás

Csatlakozó: M12; kódolás: A; Tömítés: FKM




IO-Link Port Class A X01...X04

1	érezkelő tápellátás (US) L+
2	digitális bemenet
3	érezkelő tápellátás (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	nem használt

Elektromos csatlakozás - tápellátás IN

Csatlakozó: M12; kódolás: T





IO-Link master EtherNet/IP interfésszel


IO-Link Master PL EIP 4P IP67

X31

1	+ 24 V DC (US) barna
2	GND (UA) fehér
3	GND (US) kék
4	+ 24 V DC (UA) fekete

Elektromos csatlakozás - tápellátás OUT

Csatlakozó: M12; kódolás: T; Tömítés: FKM



X32

1	+ 24 V DC (US) barna
2	GND (UA) fehér
3	GND (US) kék
4	+ 24 V DC (UA) fekete