


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC5205

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 feliratmező

**Elektromos adatok**

Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel [mA]	< 235

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 4
------------------------------	------------------------------


Bemenetek

Digitális bemenetek száma	4
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	NPN
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i
Tápellátás [V]	20...30
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA]	200
Bemeneti áram Magas [mA]	> 5
Bemeneti áram Alacsony [mA]	< 1,5
Magas kapcsolási szint [V]	> 10
Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen



AS-Interface modul

EMS-Module 4DI M12

Kimenetek					
Elektromos kivitel	AS-i				
Környezeti körülmények					
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85			
Védettség		IP 67			
Tesztek / engedélyek					
EMC	EN 50295				
AS-i jellemzők					
AS-i profil		S-0.0			
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	0			
AS-i ID kód	[hex]	0			
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	aljzat	I-1	I-2	I-3	I-4
	pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Mechanikai adatok					
Szerelés módja	AS-i interfész az FK vagy PG alsó részekhez				
Anyagok	PBT				
Kijelzők / kezelési egységek					
Kijelző	üzem / működés			LED, zöld	
	működés			LED, sárga	
Megjegyzések					
Megjegyzések	A modul 15-ször újra címezhető.				
Csomagolási egység	1 db				
Elektromos csatlakozás					
csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG:					
Csatlakozó: M12; kódolás: A					
					



AS-Interface modul

EMS-Module 4DI M12

Csatlakozás

