


AC2055



AS-Interface AirBox

AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A



Felhasználási terület	
Alkalmazás	telepítés terepre
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	170
Integrált Watchdog	igen
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 4; Pneumatikus kimenetek száma: 2
Bemenetek	
Digitális bemenetek száma	4; (2 x 2)
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i
Tápellátás [V]	20...30
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA]	100
Bemeneti áram Magas [mA]	> 3
Bemeneti áram Alacsony [mA]	< 1,5



AS-Interface AirBox

AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A

Magas kapcsolási szint	[V]	> 10				
Rövidzárvédett digitális bemenetek		igen				
Kimenetek						
Pneumatikus kimenetek száma		2				
Működtető tápkimenetek		AS-i				
Környezeti körülmények						
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...55				
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez		speciális kezelésű sűrített levegővel: < 0 °C				
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-20...80				
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90; (nincs páralecsapódás)				
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	2000				
Védettség		IP 67				
Szennyezési fok		2				
Tesztek / engedélyek						
EMC		EN 62026-2				
		EN IEC 61000-6-2				
		EN IEC 61000-6-4				
		EN IEC 61326-1				
AS-i jellemzők						
Bővített címző üzemmód		nem				
AS-i master profil		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-7.F.F				
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	7				
AS-i ID kód	[hex]	F.F				
Adatbit kiosztása		adat bit	D0	D1	D2	D3
		Bemenetek / kimenetek	I-1	I-2	I-3/ O-3	I-4 / O-4
		pin	4	2	4	2
Mechanikai adatok						
Súly	[g]	263,5				
Szerelés módja		csavaros rögzítés				
Méretek	[mm]	45 x 80 x 46				
Anyagok		ház: PBT; fémrészek: rozsdamentes acél (1.4305 / 303); Tömítés: FKM				
Pneumatikai rendszer		2 x 3/2-utas üléses szelepek				
Üzemi nyomástartomány	[bar]	2...8				
Megjegyzés az üzemi nyomástartományhoz		lehetséges nyomáscsúcsokat is beleértve				
Levegő áramlás 6/5 bar-on	[l/min]	350				
Levegő áramlás 6/0 bar-on	[l/min]	550				
Sűrített levegő konzisztencia		szűrt (5 µm); olajozott (ISO-VG10) vagy olajozatlan				
Tömlő szerelvények		Legris LF 3000/8				
Kipufogó		kipufogott levegő a csőcsatlakozáson távozhat				



AS-Interface AirBox

AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	LED, zöld (AS-i)
	kapcsolási állapot	LED, sárga (I1...I4, O3...O4)

Elektromos csatlakozás	
Modulcsatlakozás	Laposcábelek


Tartozékok	
Tartozékok (választható)	Hangtompító:, E75232

Megjegyzések	
Megjegyzések	Kérjük, olvassa el a sűrített levegővel és az EMC / ESD-vel kapcsolatos megjegyzéseket a "Letöltések" részben.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - aljzat I-1/2

csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG:

Csatlakozó: M12; kódolás: A




	Bemenetek
1	érezkelő tápellátás L+
2	adatbemenet I2
3	érezkelő tápellátás L-
4	adatbemenet I1
5	nem használt

Elektromos csatlakozás - aljzat I-3/4

csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG:

Csatlakozó: M12; kódolás: A



	Bemenetek
1	érezkelő tápellátás L+
2	adatbemenet I4
3	érezkelő tápellátás L-
4	adatbemenet I3
5	nem használt