


AC326A



AS-Interface kettős inductív érzékelő pneumatikus működtetőkhöz

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G



Termékjellemzők

Kapcsolási távolság	[mm]	4
Méret	[mm]	55 x 60 x 35

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 160
Védelmi osztály		III

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság	[mm]	4
Kódtárcsa működési távolság	[mm]	74



AS-Interface kettős induktív érzékelő pneumatikus működtetőkhöz

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-10...50
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
ATEX eszközjelölés		II 3G Ex nA IIC T6 Gc X
Megjegyzés az ATEX jelöléshez		csak az ütészálló védőburkolattal együtt
EMC		EN 50295
MTTF	[év]	310
AS-i jellemzők		
AS-i verzió		2.1
Bővített címző üzemmód		igen
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	7
AS-i ID kód	[hex]	A.E
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	766,5
Méret	[mm]	55 x 60 x 35
Anyagok		ház: PBT narancs; burkolat: PC fekete; behatásoktól védő ház: rozsdamentes acél
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek		behatásoktól védő ház
		szerelőlap: 1
		hatlapfejű csavarok: 2 x M5 x 35
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - aljzat		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: rozsdamentes acél		
Csatlakozás		
Ausgänge		
3	külső feszültség -	
4	kapcsoló kimenet +	
1, 2, 5	nicht belegt	

AC326A



AS-Interface kettős inuktív érzékelő pneumatikus működtetőkhöz

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: rozsdamentes acél



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -