


AC336A



AS-Interface kettős induktív érzékelő pneumatikus működtetőkhöz

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D



Termékjellemzők

Elektromos kivitel		AS-i
Kapcsolási távolság	[mm]	4
Méret	[mm]	55 x 60 x 35

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel	[mA]	160
Védelmi osztály		III


Kimenetek

Elektromos kivitel		AS-i
--------------------	--	------



AS-Interface kettős induktív érzékelő pneumatikus működtetőkhöz

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Érzékelési tartomány		
Kapcsolási távolság	[mm]	4
Kódtárcsa működési távolság	[mm]	74
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-10...50
Védettség	IP 5x; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva: IP 67)	
Tesztek / engedélyek		
ATEX eszközjelölés	II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X	
Megjegyzés az ATEX jelöléshez	csak az ütésálló védőburkolattal együtt	
EMC	EN 50295	
MTTF	[év]	404
AS-i jellemzők		
AS-i verzió	2.1	
Bővített címző üzemmód	igen	
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	7
AS-i ID kód	[hex]	A.E
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	779,5
Méretek	[mm]	55 x 60 x 35
Anyagok	ház: PBT narancs; burkolat: PC fekete; behatásoktól védő ház: rozsdamentes acél	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek	behatásoktól védő ház	
	szerelőlap: 1	
	hatlapfejű csavarok: 2 x M5 x 35	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás - aljzat		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: rozsdamentes acél		
		
Csatlakozás		
Ausgänge		
3	külső feszültség	
4	kapcsoló kimenet +	
1, 2, 5	nicht belegt	

AC336A



AS-Interface kettős inuktív érzékelő pneumatikus működtetőkhöz

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: rozsdamentes acél



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -