


IO-Link CompactLine modul

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP67



Felhasználási terület

Alkalmazás

I/O modulok, terepalkalmazásra

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	18...30 DC; (US)
Áramfelvétel	[mA]	50; (US)
Védelmi osztály		III
További feszültség ellátás	[V]	18...30 DC; (UA)
Max. áramfogyasztás kiegészítő tápegységről	[mA]	3600; (UA)



IO-Link CompactLine modul

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP67

Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 20	
Kimenetek		
Digitális kimenetek száma	20; (10 x 2)	
Áramkör	PNP	
Kimeneti funkció	tranzisztor	
Maximális áramterhelhetőség [mA] kimenetenként	1800	
Max. összes kimenet áramterhelhetőség [A]	3,6; (Max. áramterhelés kimeneti oldalanként: 1800 mA)	
Galvanikusan leválasztott	igen	
Interfész		
Kommunikációs interfész	IO-Link	
Támogatott DeviceID-k	üzemmód	DeviceID
	default	893
IO-Link Device		
Átvitel típusa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verzió	1.1	
SDCI-szabvány	IEC 61131-9	
SIO-mód	nem	
Min. folyamat ciklusidő [ms]	5,6	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...60	
Tárolási hőmérséklet [°C]	-25...70	
Max. megengedett relatív páratartalom [%]	90	
Max. tengerszint feletti magasság [m]	2000	
Védettség	IP 65; IP 67	
Védelmi besorolás (NEMA 250)	6P	
Szennyezési fok	2	
Kémiai közegek	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Ütésállóság	DIN EN 60068-2-27	
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF [év]	41	
Mechanikai adatok		
Súly [g]	408	
Méretek [mm]	26 x 59,3 x 208	



IO-Link CompactLine modul

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP67

Anyagok	ház: PA; aljzat: sárgaréz nikkelezett
Tömítés anyaga	FKM

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	hibák	LED, piros
	működés	LED, sárga

Tartozékok

Tartozékok (választható)	Zárósapka M12
--------------------------	---------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - IO-Link

Csatlakozó: M12; kódolás: A




X1

1	+ 24 V DC (US)
2	nem használt
3	GND (US)
4	IO-Link

Elektromos csatlakozás - Kimenetek

Csatlakozó: M12; kódolás: A; Tömítés: FKM



X1.0...X1.9

1	nem használt
2	DO2
3	GND (UA)
4	DO1
5	nem használt



IO-Link CompactLine modul

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP67

Elektromos csatlakozás - tápellátás

Csatlakozó: M12; kódolás: A



X31

1	+ 24 V DC (UAL)
2	GND (UAR)
3	GND (UAL)
4	+ 24 V DC (UAR)