


AL2341



IO-Link bemeneti modul

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP67



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	18...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	100...1100; (US)
Védelmi osztály		III

Érzékelő áramellátás US

Áramterhelhetőség portonként	[A]	0,1
------------------------------	-----	-----

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 20
------------------------------	-------------------------------



IO-Link bemeneti modul

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP67


Bemenetek		
Digitális bemenetek száma	20; (10 x 2 PNP 2-es típus az IEC 61131-2 szerint)	
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	IO-Link	
Tápellátás	[V]	16...30
Interfész		
Kommunikációs interfész	IO-Link	
SDCI-szabvány	IEC 61131-9	
Átvitel típusa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verzió	1.1	
SIO-mód	nem	
Szükséges master port típus	A	
Min. folyamat ciklusidő	[ms]	4,3
Támogatott DeviceID-k	üzemmód	DeviceID
	default	940
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...70
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	2000
Védettség	IP 65; IP 67	
Védelmi besorolás (NEMA 250)	6P	
Kémiai közegek	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Ütésállóság	DIN EN 60068-2-27	
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF	[év]	140
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	392,5
Anyagok	ház: PA narancs; aljzat: sárgaréz nikkelezett	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
	hiba	1 x LED, piros
	működés	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Tartozékok (választható)	Védősapka M12-es dugaljhoz	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	

**IO-Link bemeneti modul**

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP67

Elektromos csatlakozás - Bemenetek

Csatlakozó: 10 x M12; kódolás: A

**X1.0...X1.9**

1	érzékelő tápellátás + 24 V DC (US)
2	digitális bemenet DI2
3	érzékelő tápellátás GND (US)
4	digitális bemenet DI1
5	nem használt

Elektromos csatlakozás - IO-Link

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A

**X1**

1	+ 24 V DC (US)
2	nem használt
3	GND (US)
4	IO-Link