


AL3050



Ethernet-Switch

ETH Switch SL IoT 6P IP67



Verziótól függően egyes LED-ek inaktívak



Felhasználási terület	
Kivitel	nem felügyelt kapcsoló terepi alkalmazásokhoz
Alkalmazás	TCP/IP hálózatokhoz; EtherNet/IP hálózatokhoz; Modbus TCP hálózatokhoz
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	8...32 DC; ((US ; SELV/PELV szerint))
Névleges feszültség DC [V]	12 / 24
Áramfelvétel [mA]	100; (US; 24 V: 50 mA)
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere-védelem	igen
Interfész	
Kommunikációs interfész	Ethernet
Ethernet interfészek száma	6
Átviteli szabvány	10Base-T; 100Base-TX
Átviteli sebesség	10 MBit/s; 100 MBit/s

AL3050



Ethernet-Switch

ETH Switch SL IoT 6P IP67

Megjegyzés az interfészekhez	feldolgozás típusa: Store and Forward
	auto polaritás
	auto negotiation
	auto MDI-X
	QoS (Quality of Service): IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
	elsőbbségi sorok: 4
	MAC táblázat méret: 2000 cím
	átvitel: LLDP, PTCP 01:80:C2:00:00:0E

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...85
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	4000
Védettség		IP 65; IP 66; IP 67
Védelmi besorolás (NEMA 250)		6P
Szennyezési fok		2
Kémiai közegek	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Tesztek / engedélyek		
EMC	UN/ECE-R10 zajkibocsátás és zaj interferencia:	100 V/m
	DIN EN 61000-6-2 ESD	
	DIN EN 61000-6-4 Burst	
	ISO 7637-2 impulzus 1	pontossági fok 4 / C funkció állapot (12 V)
	ISO 7637-2 impulzus 2a	pontossági fok 4 / A funkció állapot (12 V)
	ISO 7637-2 impulzus 2b	pontossági fok 4 / C funkció állapot (12 V)
	ISO 7637-2 impulzus 3a	pontossági fok 4 / A funkció állapot (12 V)
	ISO 7637-2 impulzus 3b	pontossági fok 4 / A funkció állapot (12 V)
	ISO 7637-2 impulzus 4	pontossági fok 4 / A funkció állapot (12 V)
	ISO 7637-2 impulzus 5a	pontossági fok 3 / A funkció állapot (12 V)
	ISO 7637-2 impulzus 1	pontossági fok 4 / C funkció állapot (24 V)
	ISO 7637-2 impulzus 2a	pontossági fok 4 / A funkció állapot (24 V)
	ISO 7637-2 impulzus 2b	pontossági fok 4 / C funkció állapot (24 V)
	ISO 7637-2 impulzus 3a	pontossági fok 4 / A funkció állapot (24 V)
	ISO 7637-2 impulzus 3b	pontossági fok 4 / A funkció állapot (24 V)
	ISO 7637-2 impulzus 4	pontossági fok 4 / A funkció állapot (24 V)
Ütésállóság	DIN EN 60068-2-27	
Gyors hőmérsékletváltozás	EN 60068-2-30	
	EN 60068-2-78	
	EN 60068-2-52	
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
	EN 60068-2-27	

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	301,15
Anyagok		ház: PA narancs; aljzat: sárgaréz nikkelezett

AL3050



Ethernet-Switch

ETH Switch SL IoT 6P IP67

Tömítés anyaga	FKM
----------------	-----

Megjegyzések

Megjegyzések	További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.
--------------	---

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - Ethernet

Csatlakozó: 6 x M12; kódolás: D; Tömítés: FKM




X01...X06

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	nem használt

Elektromos csatlakozás - tápellátás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



X31

1	+ 24 V DC (US)
2	nem használt
3	GND (US)
4	nem használt