


AC6000



IO-Link master AS-i interfésszel

IO-Link Master AS-i 4P IP67



Felhasználási terület	
Alkalmazás	telepítés terepre
Daisy-chain funkció	tápellátás; terepibusz interfész
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	18...31,6 DC; (AS-i)
Áramfelvétel [mA]	300...1500; (AUX)
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	100
Védelmi osztály	III
Max. összes áramterhelés [A]	1,1; (1+2 port: 0,55 (AUX); 3+4 port: 0,55 (AUX))
További feszültség ellátás [V]	20...30 DC; (AUX)
Bemenetek / kimenetek	
Kimenetek és bemenetek teljes száma	8; (beállítható)
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 8; Digitális kimenetek száma: 4
Bemenetek	
Digitális bemenetek száma	8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
Érzékelő tápellátás a kimenetekenél	AUX



IO-Link master AS-i interfésszel

IO-Link Master AS-i 4P IP67

Magas kapcsolási szint	[V]	11...30
Alacsony kapcsolási szint	[V]	0...5
Rövidzárvédett digitális bemenetek		igen
Kimenetek		
Digitális kimenetek száma		4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)
Maximális áramterhelhetőség [mA] kimenetenként		300
Rövidzárlat-biztos		igen
Működtető tápkimenetek		AUX
Interfész		
Kommunikációs interfész		IO-Link; AS-i
IO-Link Master		
Átvitel típusa		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link verzió		1.1
A osztályú portok száma		4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...85
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90
Védettség		IP 65; IP 66; IP 67
Védelmi besorolás (NEMA 250)		6P
Szennyezési fok		2
Kémiai közegek	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Ütésállóság	DIN EN 60068-2-27	
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF	[év]	161
AS-i jellemzők		
AS-i verzió		2.11; 3.0
Bővített címző üzemmód		nem
AS-i profil	basic slave (CTT1 input)	S-7.4.E
	additional slave (CTT1 input)	S-7.3.E
	additional slave (CTT1 output)	S-7.3.2
AS-i készülékek száma		1...5
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	247
Anyagok		ház: PA narancs; aljzat: sárgaréz nikkelezett



IO-Link master AS-i interfésszel

IO-Link Master AS-i 4P IP67

Elektromos csatlakozás


Modulcsatlakozás	M12
------------------	-----

Megjegyzések

Megjegyzések	További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - Folyamatcsatlakozás

Csatlakozó: 4 x M12; kódolás: A




IO-Link Port Class A X01...X04

1	+ 24 V DC (AUX)
2	digitális bemenet
3	GND (AUX)
4	C/Q IO-Link
5	nem használt

Elektromos csatlakozás - tápellátás IN

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A




X21

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +

Elektromos csatlakozás - tápellátás OUT

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A





IO-Link master AS-i interfésszel

IO-Link Master AS-i 4P IP67

X22	
1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +
5	nem használt