


AC6003



IO-Link master AS-i interfésszel

IO-Link Master AS-i 2P IP69K



Felhasználási terület	
Alkalmazás	higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban
Daisy-chain funkció	tápellátás; terepibusz interfész
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	26...31,6 DC; (AS-i)
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	350
Védelmi osztály	III
Max. összes áramerhelés [A]	0,3; (1+2 port: 0,3 (AS-i))
Bemenetek / kimenetek	
Kimenetek és bemenetek teljes száma	4; (beállítható)
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 2
Bemenetek	
Digitális bemenetek száma	4; (IO-Link Port Class A: 2 x 2)
Érzékelő tápellátás a kimenetekenél	AS-i
Magas kapcsolási szint [V]	11...30
Alacsony kapcsolási szint [V]	0...5



IO-Link master AS-i interfésszel

IO-Link Master AS-i 2P IP69K

Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen	
Kimenetek		
Digitális kimenetek száma	2; (IO-Link Port Class A: 2 x 1)	
Max. összes kimenet áramerhelhetőség [A]	0,3	
Rövidzárlat-biztos	igen	
Működtető tápkimenetek	AS-i	
Interfész		
Kommunikációs interfész	IO-Link; AS-i	
IO-Link Master		
Átvitel típusa	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link verzió	1.1	
A osztályú portok száma	2	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...60	
Tárolási hőmérséklet [°C]	-25...85	
Max. megengedett relatív páratartalom [%]	90	
Védettség	IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (működés rozsdamentes acél védősapkákkal: IP 69K)	
Védelmi besorolás (NEMA 250)	6P	
Szennyezési fok	2	
Kémiai közegek	ISO 16750-5 NEMA 250 5.13.1	HLP, CC, DB, DC, DD, CA AA
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Ütésállóság	DIN EN 60068-2-27	
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF [év]	194	
AS-i jellemzők		
AS-i verzió	2.11; 3.0	
Bővített címző üzemmód	nem	
AS-i profil	basic slave (CTT1 input)	S-7.4.E
	additional slave (CTT1 input)	S-7.3.E
	additional slave (CTT1 output)	S-7.3.2
AS-i készülékek száma	1...5	
Mechanikai adatok		
Súly [g]	242,6	
Anyagok	ház: PA szürke; aljzat: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Elektromos csatlakozás		
Modulcsatlakozás	M12	



IO-Link master AS-i interfésszel


IO-Link Master AS-i 2P IP69K

Megjegyzések

Megjegyzések	További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - Folyamatcsatlakozás

Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: A



IO-Link Port Class A X01...X02

1	+ 24 V DC (AS-i)
2	digitális bemenet
3	GND (AS-i)
4	C/Q IO-Link
5	nem használt

Elektromos csatlakozás - tápellátás IN

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A




X21

1	AS-i +
2	AUX - áthidalt
3	AS-i -
4	AUX + áthidalt

Elektromos csatlakozás - tápellátás OUT

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



X22

1	AS-i +
2	AUX - áthidalt
3	AS-i -
4	AUX + áthidalt
5	nem használt