


**Felhasználási terület**

Kivitel	burkolat modul
---------	----------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	19,2...28,8 DC
Áramfelvétel [mA]	< 30
Polaritáscsere-védelem	igen

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 1
------------------------------	---------------------------

Bemenetek

PWM bemenetek száma	1; (24 V DC $\pm$ 20 % PWM jel)
PWM frekvencia bemenetek [Hz]	122

Kimenetek

Analóg kimenetek száma	1
Analóg áram kimenet [mA]	4...20
Max. terhelés [Ω]	600

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [$^{\circ}$ C]	-40...85
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	megfeszült vezeték -5...105 $^{\circ}$ C vezetékek nyugalmi állapotban -30...105 $^{\circ}$ C
Védettség	IP 67

Mechanikai adatok

Súly [g]	72
Méret [mm]	54 x 34 x 15
Anyagok	poliamid 'üvegszál-erősítésű

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

**Elektromos csatlakozás**

Kábel: 0,28 m; / Véghüvelyekkel védett érvégződések

Bemenet

piros	+24 V DC
fekete	PWM IN
kék	GND

Kimenet

fekete	4...20 mA
kék	GND

Diagrammok és grafikonok