





## Kiértékelőegység ferdefutás felügyelethez

C230/230VAC

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



### Termékjellemzők

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Ház          | ház DIN sines szereléshez |
| Méreték [mm] | 75 x 100 x 110            |

### Felhasználási terület

|            |                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alkalmazás | a heveder ellenőrzése 2-2 szenzorral a felvonó fej- és talppontjánál; ferdefutás ellenőrző műszer a felvonókon a hevederkopás és az ebből következő károk elkerülésére |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Elektromos adatok

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Névleges feszültség AC [V]               | < 230   |
| Névleges feszültség DC [V]               | 24      |
| Névleges feszültség toleranciája [%]     | 10      |
| Névleges feszültség toleranciája 2 [%]   | 10      |
| Névleges frekvencia AC [Hz]              | 47...63 |
| Segédenergia az érzékelők számára DC [V] | 24      |

### Bemenetek / kimenetek

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Bemenetek és kimenetek száma | Relé kimenetek száma: 2 |
|------------------------------|-------------------------|

### Kimenetek

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Relé kimenetek száma   | 2                        |
| Kontakt terhelhetősége | 6 A / 1000 VA / 250 V AC |

### Szoftver / programozás

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Kapcsolási pont beállítás | potenciométer |
|---------------------------|---------------|

### Környezeti körülmények

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...50 |
| Védettség                   | IP 40  |
| Sorkapocs védettsége        | IP 20  |



## Kiértékelőegység ferdefutás felügyelethez

C230/230VAC

| Mechanikai adatok                 |                    |                           |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Súly                              | [g]                | 624                       |
| Ház                               |                    | ház DIN sines szereléshez |
| Méret                             | [mm]               | 75 x 100 x 110            |
| Anyagok                           |                    | műanyag                   |
| Kijelzők / kezelési egységek      |                    |                           |
| Kijelző                           | kapcsolási állapot | 2 x LED, piros            |
|                                   | Bemenő jel         | 4 x LED, zöld             |
|                                   | hiba               | 4 x LED, piros            |
| Elektromos csatlakozás            |                    |                           |
| sorkapocs: ...2.5 mm <sup>2</sup> |                    |                           |
| Csatlakozás                       |                    |                           |

