



A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

No scale drawing available



Termékjellemzők

Ház	ház DIN sines szereléshez
-----	---------------------------

Felhasználási terület

Alkalmazás	impulzussorozatok univerzális kiértékelése az előírt érték meghaladása és el nem érése szempontjából; fordulatszám ellenőrzése
------------	--

Elektromos adatok

Névleges feszültség AC	[V]	< 110
Névleges feszültség DC	[V]	24
Névleges feszültség toleranciája	[%]	10
Névleges feszültség toleranciája 2	[%]	10
Névleges frekvencia AC	[Hz]	50...60
Segédenergia az érzékelők számára DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 1; Relé kimenetek száma: 1
------------------------------	--

Kimenetek

Relé kimenetek száma	1
Kontakt terhelhetősége	8 A / 1250 VA / 250 V AC
Analóg kimenetek száma	1
Analóg áram kimenet	[mA] 0...20
Max. terhelés	[Ω] 500



Kiértékelőegység sebességfelügyelethez

D100/110VAC/0-20mA

Mérési / beállítási tartomány		
Beállítási tartomány	[Imp/min]	500...5000
Pontosság / eltérés		
Hiszterézis	[Sr %-a]	5...100
Reprodukálhatóság	[Sr %-a]	1
Reakcióidők		
Indítási késleltetés	[s]	0,5...15
Szoftver / programozás		
Kapcsolási pont beállítás	finombeállítás tartományokon belül, potenciométerrel	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...70
Védettség	IP 40	
Sorkapocs védettsége	IP 20	
Mechanikai adatok		
Ház	ház DIN sines szereléshez	
Anyagok	műanyag	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	LED, piros
Elektromos csatlakozás		
Csatlakozás		