



A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

No scale drawing available



Felhasználási terület

Alkalmazás

a funkciókkal és technológiával szemben különös követelményeket támaztó impulzusszekvenciák értékelése

Elektromos adatok

Névleges feszültség AC	[V]	< 230
Névleges feszültség DC	[V]	24
Névleges feszültség toleranciája	[%]	10
Névleges feszültség toleranciája 2	[%]	10
Névleges frekvencia AC	[Hz]	50...60
Segédenergia az érzékelők számára DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma

Relé kimenetek száma: 1

Kimenetek

Relé kimenetek száma	1
Kontakt terhelhetősége	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Mérési / beállítási tartomány

Beállítási tartomány	[Imp/min]	3...3000
----------------------	-----------	----------

Pontosság / eltérés

Hiszterézis	[Sr %-a]	5...100
Reprodukálhatóság	[Sr %-a]	1



Kiértékelőegység sebességfelügyelethez

D100/230VAC/RESET

Reakcióidők		
Indítási késleltetés	[s]	0,5...30
Szoftver / programozás		
Kapcsolási pont beállítás	finombeállítás tartományokon belül, potenciométerrel	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...70
Védettség		IP 40
Sorkapocs védettsége		IP 20
Mechanikai adatok		
Anyagok	műanyag	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	LED, zöld
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Megjegyzések	*) speciális kiképzés	
Elektromos csatlakozás		
Csatlakozás		