




Elektronikus megszakító

Fuse/Standard/24VDC/8A



- 1 feliratmező
- 2 billentyű be / ki / reset állapot LED 1
- 3 dugaszolható sorkapocs Kimenet 1



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	SELV/PELV szerint
Névleges feszültség DC	[V]	24
Bemeneti feszültség DC	[V]	18...30
Védelmi osztály		III
Hálózati hiba áthidalási idő (névleges feszültség 24 V DC)	[ms]	10
Nyugalmi áram	[mA]	5
Csatornák száma		1
Névleges áram	[A]	8
Névleges áram (biztonsági elem)	[A]	8
Kimenetek		
Terhelés összes kapacitása	[mF]	20
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...70
Védettség		IP 20; (előlapon)
Szennyezési fok		2
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-6-3	zavarkibocsátás
	EN 61000-6-2	zavarállóság
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	67



Elektronikus megszakító

Fuse/Standard/24VDC/8A

Méretek

[mm]

80 x 12,5 x 98,5

Kijelzők / kezelési egységek


Kijelző	státusz	1 x LED, piros / zöld / narancs
Kezelőszervek	1 x	nyomógomb

Elektromos csatlakozás

dugaszolható sorkapcsok:


érintkezőkar/szalag:

Csatlakozás



Diagrammok és grafikonok

kimeneti görbe



idő-áram karakterisztika