


Elektronikus megszakító

Fuse/IO-Link/24VDC/8A



- 1 feliratmező
 2 billentyű be / ki / reset állapot LED 1
 3 dugaszolható sorkapocs Kimenet 1



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	SELV/PELV szerint
Névleges feszültség DC	[V]	24
Bemeneti feszültség DC	[V]	18...30
Védelmi osztály		III
Hálózati hiba áthidalási idő (névleges feszültség 24 V DC)	[ms]	10
Nyugalmi áram	[mA]	10
Csatornák száma		1
Névleges áram	[A]	8
Névleges áram (biztonsági elem)	[A]	8

Kimenetek

Terhelés összes kapacitása	[mF]	20
----------------------------	------	----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...70
Védettség		IP 20; (előlapon)
Szennyezési fok		2

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-6-3	zavarkibocsátás
	EN 61000-6-2	zavarállóság

Mechanikai adatok

Súly	[g]	71,5
------	-----	------



Elektronikus megszakító

Fuse/IO-Link/24VDC/8A

Méretek

[mm]

80 x 12,5 x 98,5

Kijelzők / kezelési egységek


Kijelző	státusz	1 x LED, piros / zöld / narancs
Kezelőszervek	1 x	nyomógomb

Elektromos csatlakozás

dugaszolható sorkapcsok:


érintkezőkar/szalag:

Csatlakozás



Diagrammok és grafikonok

kimeneti görbe



idő-áram karakterisztika