


Kapcsolóüzemű tápegység 24V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,1A

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: DN1031

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok

Névleges feszültség AC	[V]	< 230
Névleges frekvencia AC	[Hz]	50...60
Bemeneti feszültségtartomány AC	[V]	100...240
Kimeneti feszültség DC	[V]	24...28
Védelmi osztály		I; (IEC 61140)
Kimeneti feszültség	[V]	beállítható
Kimeneti feszültség tolerancia	[%]	2
Max. kimeneti áram min. kimeneti feszültségnél	[A]	2,1
Kimeneti áramkörök száma		1
Max. hullámosság	[mV]	50
Hatásfok (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88,5
Terheléscsökkenés	[W/K]	1 (60...70 °C)
Hálózati hiba áthidalási idő (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	171

Kimenetek

Rövidzárlat-védelem	igen
Túlterhelés-védelem	igen
DC-OK jel megbízhatósága	24 V DC (30 mA)

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-10...70
------------------------	------	----------



Kapcsolóüzemű tápegység 24V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,1A

Védettség	IP 20
-----------	-------

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

Mechanikai adatok

Súly	[g]	332,4
Szerelés módja		sín; (TH35 (EN 60715))
Méreték	[mm]	45 x 83 x 96
Anyagok		PC

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	működés	LED, zöld
---------	---------	-----------


Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

rugós sorkapocs: ...2,5 mm²

Csatlakozás



- 1 primer
2 szekunder