




Sebességfelügyelet IO-Link - 0...2000 Hz

Monitoring Display-Speed



- 1 gyűrűs kapcsoló
 - 2 LED-ek
 - 3 kijelző
- CE cUL US LISTED IO-Link UK CA

Termékjellemzők	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 1; Digitális kimenetek száma: 2
Kommunikációs interfész	IO-Link
DP2122_FREQ / CMPT = 1	
Mérési tartomány [Hz]	0,1...2000
DP2122_REVL / CMPT = 2	
Mérési tartomány [U/min]	1...120000
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	18...30 DC; (SELV/PELV szerint)
Névleges feszültség DC [V]	24
Áramfelvétel [mA]	< 380
Max. összes áramerhelés [A]	0,2
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 1; Digitális kimenetek száma: 2
Bemenetek	
Digitális bemenetek száma	1; (IEC61131-2)
Bemeneti áram korlátozás [mA]	200



Sebességfelügyelet IO-Link - 0...2000 Hz

Monitoring Display-Speed

Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP/NPN
Digitális kimenetek száma		2
Kimeneti funkció		záró / nyitó; (paraméterezhető)
Rövidzárlat-biztos		igen
Mérési / beállítási tartomány		
DP2122_FREQ / CMPT = 1		
Mérési tartomány	[Hz]	0,1...2000
DP2122_REVL / CMPT = 2		
Mérési tartomány	[U/min]	1...120000
Pontosság / eltérés		
Hiszterézis	[%]	0,5...100
Interfész		
Kommunikációs interfész		IO-Link
Átvitel típusa		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió		1.1
SDCI-szabvány		IEC 61131-9
Profil		Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel
SIO-mód		igen
Szükséges master port típus		A
Bináris folyamatadat		1
Min. folyamat ciklusidő	[ms]	4,3
Támogatott DeviceID-k	üzemmód	DeviceID
	FREQ / CMPT = 1	1167
	REVL / CMPT = 2	1294
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...53 °C
		4000 m: -25...51 °C
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...60
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90; (linearitás 50 %-ra csökken (40 °C) nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	4000
Védettség		IP 67
Szennyezési fok		2
Tesztek / engedélyek		
MTTF	[év]	317
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	83,8
Tömeg (tartozékok és csomagolás nélkül)	[g]	35
Méretek	[mm]	63 x 30 x 24



Sebességfelügyelet IO-Link - 0...2000 Hz

Monitoring Display-Speed

Anyagok	ház: PA
---------	---------

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld 7-segmenses LED kijelző, zöld/piros beállítható
Kezelőszervek	2	gyűrűs kapcsoló


Tartozékok

Tartozékok (választható)	rögzítőbilincs
--------------------------	----------------

Megjegyzések

Megjegyzések	További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - aljzat



1: L+	
2:	Enable Bemenet
3: L-	
4:	digitális bemenet 1
5:	nem használt

Elektromos csatlakozás - dugó



1: L+	tápfeszültség
2: OUT2	digitális kimenet 2
3: L-	tápfeszültség
4: OUT1	IO-Link C/Q