




Számláló

MONITORING DISP-COUNT/IP69K



- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Termékjellemzők	
Elektromos kivitel	PNP/NPN
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kommunikációs interfész	IO-Link
Méretek [mm]	63 x 30 x 24,5
Felhasználási terület	
Alkalmazás	decentralizált kijelző; decentralizált kiértékelő egység impulzusszámláláshoz; nedves környezetben való használatra; beltéri használat
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	18...30 DC; ((nedves környezetben: 18...28 V) SELV/PELV szerint)
Névleges feszültség DC [V]	24
Áramfelvétel [mA]	< 380
Max. összes áramerhelés [A]	0,2
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 2
Bemenetek	
Digitális bemenetek száma	2; (Zähleingang: 1; Zählrichtung/Latch: 1; IEC61131-2)
Bemeneti áram korlátozás [mA]	200
Kimenetek	
Elektromos kivitel	PNP/NPN
Digitális kimenetek száma	2
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (paraméterezhető)
Rövidzárlat-biztos	igen
Mérési / beállítási tartomány	
Mérési frekvencia [Hz]	< 2000



Számláló

MONITORING DISP-COUNT/IP69K

Interfész		
Kommunikációs interfész	IO-Link	
Átvitel típusa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verzió	1.1	
SDCI-szabvány	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel	
SIO-mód	igen	
Szükséges master port típus	A	
Bináris folyamatadat	1	
Min. folyamat ciklusidő [ms]	6,1	
Támogatott DeviceID-k	üzemmód	DeviceID
	default	1169
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...60	
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	2000 m: -25...60 °C	
	3000 m: -25...53 °C	
	4000 m: -25...51 °C	
Tárolási hőmérséklet [°C]	-25...70	
Max. megengedett relatív páratartalom [%]	90; (linearitás 50 %-ra csökken (40 °C) nincs páralecsapódás)	
Max. tengerszint feletti magasság [m]	4000	
Védettség	IP 67; IP 69K	
Szennyezési fok	2	
Tesztek / engedélyek		
MTTF [év]	317	
Mechanikai adatok		
Súly [g]	77,3	
Tömeg (tartozékok és csomagolás nélkül) [g]	28	
Méreték [mm]	63 x 30 x 24,5	
Anyagok	ház: PA	
Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Tömítés anyaga	FKM	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
	kapcsoló kimenet	2 x LED, sárga
		7-szegmenses LED kijelző, piros/zöld beállítható
Megjegyzések		
Megjegyzések	További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.	
Csomagolási egység	1 db	




Számláló

MONITORING DISP-COUNT/IP69K

Elektromos csatlakozás - aljzat


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: FKM



1: L+	
2: IN 2	DI2 Számlálási irány / Latch
3: L-	
4: IN 1	DI1 Számláló bemenet
5:	nem használt

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)



1: L+	tápfeszültség
2: OUT2	digitális kimenet 2
3: L-	tápfeszültség
4: OUT1	IO-Link / digitális kimenet 1

További adatok

főszámláló	0...1000000 cnt
tételszámláló:	0...9999 bcnt