

**RFID író/olvasófej CAN interfésszel és SAE J 1939
protokollal**

DTMHF GBRWCJUS03


Felhasználási terület

Rádió jóváhagyás ehhez:

USA; Kanada; EU/RED; Ausztrália; Japán; Kína; Tajvan; India; Szingapúr; Ukrajna

Megjegyzés a rádió
jóváhagyásra vonatkozóanA 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelvet (RED)
alkalmazó országok listája a "Letöltések" menüpont alatt található.
Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

9...32 DC

Áramfelvétel [mA]

< 50 (24 V) / < 80 (12 V)

Védelmi osztály

III

Működési frekvencia [MHz]

13,56

RFID szabvány

ISO 15693

Érzékelési tartomány
Egymással szemben lévő író/
olvasó fejek távolsága [mm]

100

Egymás mellett lévő író/
olvasó fejek távolsága [mm]

50

D-TAG-tól való távolság [mm]

≤ 18

Interfész

Kommunikációs interfész

CAN

CAN

Protokoll

J1939

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-40...85

Tárolási hőmérséklet [°C]

-40...85

Védettség

IP 67; IP 69K

Tesztek / engedélyek

Ütésállóság

EN 60068-2-27

40 g 6 ms / ismétlődő

EN 60068-2-27

50 g 11 ms / nem ismétlődő

Rezgésállóság

EN 60068-2-6

20 g 10...2000 Hz

MTTF

[év]

475

Mechanikai adatok

Súly

[g]

144,5



RFID író/olvasófej CAN interfésszel és SAE J 1939 protokollal

DTMHF GBRWCJUS03


Ház	menetes kialakítás
Méretek [mm]	M18 x 1 / L = 70
Menet megjelölés	M18 x 1
Anyagok	ház: rozsdamentes acél; Védőburkolat: PPS; LED ablak: PEI

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
	CAN kommunikáció	1 x LED, piros
	tag kommunikáció	1 x LED, sárga

Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



1	nem használt
2	U+
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L